



Logický kontrolér Wiser for KNX

LSS100100

Základní popis

Označení Výrobku	Wiser pro KNX
Typ Produktu Nebo Součásti	Logický kontrolér

Doplňky

Komunikační Protokol Portu	BACnet KNX IP (Internet protokol) Modbus
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	24 V DC
Spotřeba Energie (W)	2 W
LED Indicator	LED (zelená)prozatížení CPU: LED (zelená/červená)proKNX napájení/reset:
Fyzické Rozhraní	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernetový Port	10BASE-T/100BASE-TX
Integrovaný Typ Připojení	1 USB 2.0 port
Typ Ovládání	Tlačítko RESET
Připojení - Svorky	KNX sběrnice: zakončení sběrnice 2 kabel(y) 0,8 mm ² Napájecí: nacvakávací svorka1,5 mm ² Sériový: nacvakávací svorka1,5 mm ²
Upevnění	Lišta DIN
Výška	90 mm
Šířka	52 mm
Hloubka	58 mm

Prostředí

Provozní Teplota	-5...45 °C
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m
Relativní Vlhkost	0...93 %
Stupeň Krytí Ip	IP20
Normy	IEC 60950-1

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	6,000 cm
Šířka Balení 1	7,000 cm
Délka Balení 1	9,400 cm
Hmotnost Balení 1	126,000 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	7,500 cm
Šířka Balení 2	20,000 cm
Délka Balení 2	34,800 cm
Hmotnost Balení 2	1,380 kg
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	40
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	30,000 cm
Délka Balení 3	40,000 cm
Hmotnost Balení 3	5,912 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti