

Technický list

Specifikace



Unica Basic - Krycí rámeček dvojnásobný, Polar

MGU2.004.18

! Výroba ukončena: 2. 1. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Unica
Použití Zařízení	Montáž
Typ Produktu Nebo Součástí	Krycí rámeček
Označení Řady	Unica Basic
Násobnost	Dvojnásobný vodorovná
Upevnění	Zacvaknutím
Barva Krycího Rámečku	Bílá
Dekorační Barva	Bílá

Doplňky

Materiál	ASA + PC: dekorativní rámeček ASA + PC: krycí rámeček
Normy	EN 60669-1
Výška	80 mm
Šířka	156 mm
Hloubka	14 mm
Vzdálenost Mezi Středy	71 mm
Hmotnost Přístroje	0,029 kg
Segment Trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Stupeň Ochrany Ik	IK01
Stupeň Krytí Ip	IP20
Popis Prostředí	Aceton Benzín Alkohol Olej Bělidlo Kapalina na čištění oken Odolný UV Tekuté mýdlo

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	1,500 cm
Šířka Balení 1	8,000 cm
Délka Balení 1	15,500 cm
Hmotnost Balení 1	28,800 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	12,500 cm
Šířka Balení 2	13,000 cm
Délka Balení 2	18,500 cm
Hmotnost Balení 2	351,000 g
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	80
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	30,000 cm
Délka Balení 3	40,000 cm
Hmotnost Balení 3	3,230 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace