


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Massive Frontplatte, 5 Module, B = 250mm

03815

! **Eingestellt am:** 21.06.2023

EAN Code: 3303430038153

! **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Kanal Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation
Beschreibung Pole	4 3P: modulare Schiene Träger: TeSys U horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	5
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	0,58 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	300 mm Prisma G bodenstehender Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 5 300 mm Prisma G wandmontierter Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 5 400 mm 400 mm Prisma P Gehäuse 5

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,000 cm
Vpe 1 Breite	26,000 cm
Vpe 1 Länge	27,000 cm
Vpe 1 Gewicht	600,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	16,500 cm
Vpe 2 Breite	27,200 cm
Vpe 2 Länge	28,000 cm
Vpe 2 Gewicht	6,000 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	240
Vpe 3 Höhe	47,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	144,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil