


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Massive Frontplatte, 9 Module, B = 250mm

03817

⚠ Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430038177

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Kanal Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: kilowatt-hour meters vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	450 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	1 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	400 mm 400 mm Prisma P Gehäuse 300 mm Prisma G bodenstehender Kanal Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 1 9 300 mm Prisma G wandmontierter Kanal Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 1 9

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,500 cm
Vpe 1 Breite	26,500 cm
Vpe 1 Länge	46,000 cm
Vpe 1 Gewicht	999,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	16,800 cm
Vpe 2 Breite	27,700 cm
Vpe 2 Länge	52,600 cm
Vpe 2 Gewicht	10,300 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	300
Vpe 3 Höhe	93,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	315,960 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil