

Produktdatenblatt

Spezifikationen



IP30 transparente Tür, B = 800mm

08538

⚠ Eingestellt am: 31.05.2023

⚠ Der Service wird eingestellt am: 30.04.2025

⚠ Nur über unseren Service verfügbar

EAN Code: 3303430085386

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 2 Scharnier Barriere 150 mm für das Seitenfach Bearbeitungszubehör
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art Der Tür	Transparent
Schutzart (Ip)	IP30

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 800 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Der Schlösser	2
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	36
Gehäusematerial	Glas Behandeltes Stahlblech
Menge Pro Satz	Satz à 1
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	30 mm
Produktgewicht	23,28 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.	

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,000 cm
Vpe 1 Breite	81,000 cm
Vpe 1 Länge	203,500 cm
Vpe 1 Gewicht	21,850 kg
Vpe 2 Art	P2M
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	95,000 cm
Vpe 2 Breite	200,000 cm
Vpe 2 Länge	120,000 cm
Vpe 2 Gewicht	232,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen