

Technický list

Specifikace



Unica - HDMI konektor (předzapojený), Polar

MGU3.430.18

! Výroba ukončena: 2. 1. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Unica
Typ Produktu Nebo Součásti	Zásuvka audio/video
Typ Konektoru	HDMI
Typ Elektrického Obvodu	Audio / video
Představení Přístroje	Mechanismus
Barevný Odstín	Bílá (RAL 9003)
Balení	Skupina

Doplňky

Montáž Zařízení	Zapuštěná
Počet Zásuvek	1
Upevnění	Zacvaknutím
Počet Modulů	Jednomodul
Povrchová Úprava	Lesklý
Počet Kusů Na Sadu	Sada 10
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	41,7 mm
Hloubka Zapuštění	25,7 mm
Hmotnost Přístroje	0,01 kg

Prostředí

Teplota Okolí Pro Ukladnění	-5...50 °C
Provozní Teplota	-5...40 °C
Normy	EN 50157 EN 50049
Stupeň Krytí Ip	IP21
Stupeň Ochrany Ik	IK04

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Popis Prostředí	Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Odolný UV Benzín Alkohol Tekuté mýdlo Aceton
-----------------	---

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	10 cm
Šířka Balení 1	3,5 cm
Délka Balení 1	5 cm
Hmotnost Balení 1	43 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	8,2 cm
Šířka Balení 2	20 cm
Délka Balení 2	22,5 cm
Hmotnost Balení 2	551 g
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	50
Výška Balení 3	30 cm
Šířka Balení 3	30 cm
Délka Balení 3	40 cm
Hmotnost Balení 3	3,196 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace