

Technický list

Specifikace



Unica - R/TV/SAT zásuvka s F-konektorem, koncová, Aluminium

MGU3.450.30

! Výroba ukončena: 30. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Unica
Označení Řady	Unica Top - Unica Class
Typ Produktu Nebo Součásti	Zásuvka TV/FM/SAT
Použití Zařízení	Podpora mediálních zařízení
Představení Přístroje	Mechanismus
Typ Tv Zásuvky	Samostatně
Barevný Odstín	Aluminium

Doplňky

Konektor Tv	Samec IEC 9.52 mm
Konektor Fm	Samice IEC 9.52 mm
Sat Konektor	Typ F-konektor
Útlum	3 dB TV signál125...862 MHz 2 dB R signál5...108 MHz 3 dB SAT signál950...2400 MHz
Průtok Proudů Dc	V zásuvce SAT
Počet Modulů	2 moduly
Materiál	Slitina zinku: vložka PBT (polybutylene terephthalate) GF30: držák rámu Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Povrchová Úprava	Zářivý
Označení	S tiskem
Montáž Zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	35 mm
Šířka	74,9 mm
Výška	74,9 mm
Hloubka Zapuštění	20 mm
Hmotnost Přístroje	0,088 kg

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20
-----------------	------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Stupeň Ochrany Ik	IK02
Provozní Teplota	5...45 °C
Teplota Okolí Pro Uklazení	-5...50 °C
Popis Prostředí	Tekuté mýdlo Aceton Olej Benzín Alkohol Kapalina na čištění oken Bělidlo Odolný UV
Normy	EN 50083

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,5 cm
Šířka Balení 1	6,6 cm
Délka Balení 1	6,6 cm
Hmotnost Balení 1	80 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	4,7 cm
Šířka Balení 2	13,9 cm
Délka Balení 2	33,9 cm
Hmotnost Balení 2	1,088 kg
Typ Balení 3	S02
Počet Jednotek V Balení 3	40
Výška Balení 3	15 cm
Šířka Balení 3	30 cm
Délka Balení 3	40 cm
Hmotnost Balení 3	4,809 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon

	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
	Neobsahuje Rtuť	
	Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach		Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs		V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs		Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Weee		Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.