

Technický list

Specifikace



Unica Allegro - Krycí rámeček trojmodulový, Indigo/Polar

MGU6.103.842

! Výroba ukončena: 2. 1. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Unica
Použití Zařízení	Montáž
Typ Produktu Nebo Součásti	Krycí rámeček
Označení Řady	Unica Plus
Počet Modulů	3 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barva Krycího Rámečku	Tmavě modrá
Dekorační Barva	Bílá

Doplňky

Materiál	ASA + PC: vnitřní část ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Normy	EN 60669-1
Výška	116 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	13,7 mm
Hmotnost Přístroje	0,021 kg
Segment Trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Stupeň Ochrany Ik	IK01
Stupeň Krytí Ip	IP20
Popis Prostředí	Kapalina na čištění oken Bělidlo Olej Odolný UV Benzín Aceton Alkohol Tekuté mýdlo

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace