

Technický list

Specifikace



Exiway Smartled Activa 2h, 180lm, IP65, nouzový režim

OVA48302

! Výroba ukončena: 28. 2. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Exiway
Označení Výrobku	Exiway Smartled
Typ Produktu Nebo Součásti	Emergency luminaire
Použití Zařízení	Anti-panic lighting
Funkce	Autotest
Operational Mode	Neudržovaný
Počet Baterií	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Světelný Zdroj	10 x LED 0,3 W
Viditelná Vzdálenost	24 m

Doplňky

[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230 V AC 50/60 Hz
Příkon Ve Va	4,2 VA
Příkon Ve W	0,5 W
Třída EI. Izolace	Třída II
Led Lifespan	100000 H
Testovací Funkce	Automatic periodical functional & duration test
Doba Nezávislého Provozu	2 h
Doba Nabíjení	12 H
Světelný Tok	Nouzové podmínky: 180 lm for 2 h
Typ Skla	Serigraphed obrazovka
Montáž Zařízení	Povrchová stropní Závěsná stropní Zapuštěná podhled Zapuštěná nástěnná Povrchová nástěnná
Materiál	Polykarbonát samozhášivý
Výška	127 mm
Hloubka	45,5 mm
Šířka	300 mm
Hmotnost Přístroje	0,754 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP65
Stupeň Ochrany Ik	IK07 IK10 s ochraná mřížka (objednává se samostatně)
Odolnost Proti Ohni	850 °C
Certifikace Výrobku	ENEC
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	0...40 °C
Standardy	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-1

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,5 cm
Šířka Balení 1	12,7 cm
Délka Balení 1	30,0 cm
Hmotnost Balení 1	824,0 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti