

Vijeo Designer, Single (1 licence)



VJDSNDTGSV62M

! Výroba ukončena: 16. 2. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Výrobní Řada	Vijeo Designer
Typ Produktu Nebo Součástí	Konfigurační software
Formát	DVD-ROM
Typ Licence	Jedna (1 stanice)
Kompatibilita Výrobku	SoMachine V4.1 nebo vyšší
Verze Software	V6.2
Operating System Requirement	Windows 7 Professional 32/64 bit Windows 8.1 Windows 10 Professional 32/64 bit
Uživ. Jazyk	Francouzština Angličtina Němčina Italština Čínština Španělština Portugalština

Doplňky

Součást Výrobku	Acrobat Reader Návod ve formátu flash Uživatelskou dokumentaci v elektronickém formátu Vijeo Designer software
Standard Pro Kódování Audia- Videa	JPEG
Komunikační Protokol Portu	MELSEC Modbus RTU master Modbus TCP master Sysmacway Ethernet/IP Explicit Modbus 32-bit rozšíř. Profibus DP ELAU PacDrive ROC Plus Allen-Bradley UniTE TCP/IP USB Simatic Toyopuc PC3J Uni-Telway Modbus Plus Fipio/Fipway
Předchozí Verze Programu	V6.1
Popis Softwaru	Vijeo Designer

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Funkce Softwaru	8000 proměnných 9999 alarmů 4 písmena asijské abecedy 2 písmena východní abecedy Sdílení až 300 proměnných 34 písmen západní abecedy
Kompatibilní Řada	Harmony XBT GH Harmony XBT GTW Harmony Compact iPC Harmony XBT GK Harmony GTO Harmony STO & STU Harmony XBT GT Harmony Smart Harmony GTU Harmony iPC

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	1,400 cm
Šířka Balení 1	14,000 cm
Délka Balení 1	16,500 cm
Hmotnost Balení 1	109,000 g
Typ Balení 2	S02
Počet Jednotek V Balení 2	16
Výška Balení 2	15,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	2,030 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon



 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy



 Neobsahuje Rtuť



 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Směrnice Eu Rohs

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nářízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)