

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Gelbe Steckdose iPC, 16A, DIN-Schiene, franz. Ausführung NF, Breite 45mm

15324

EAN Code: 3303430153245

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt- Oder Komponententyp	Modulare Steckdose
Kurzbezeichnung Des Geräts	iPC
Beschreibung Der Pole	2-polig + E
Ausgangsstandard	Französisch

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	5
Höhe	84 mm
Breite	45 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Gelb
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel 10 mm² fest

Montage

Normen	NF C 15-100 NF C 61-314 IEC 60884-1
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,900 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	8,500 cm
Vpe 1 Länge	22,700 cm
Vpe 1 Gewicht	101,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	7,500 cm
Vpe 2 Breite	9,000 cm
Vpe 2 Länge	24,000 cm
Vpe 2 Gewicht	555,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	75
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	8,824 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen