

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modulare Geräteschiene, einstellbar, L = 750mm



03007

⚠ Eingestellt am: 11.04.2023

EAN Code: 3303430030072

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G
Schientyp	Modular Verstellbar
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussschutz ComPact: fixiert NG160 mit Erdschlussschutz ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Der Pole	7 3P: fixiert NG160 5 4P: fixiert NG160 3 3P: fixiert NG160 2 4P: fixiert NG160 1 3P oder 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)	5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse
9-Mm-Raster	72
Menge Pro Satz	Satz à 1
Höhe	82 mm
Breite	662 mm
Tiefe	169 mm
Produktgewicht	0,4 kg
Farbe	Natur
Material	Metall
Dicke	1,5 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
--------	----------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,6 cm
Vpe 1 Breite	10,5 cm
Vpe 1 Länge	69,4 cm
Vpe 1 Gewicht	400,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	15,5 cm
Vpe 2 Breite	33,0 cm
Vpe 2 Länge	73,5 cm
Vpe 2 Gewicht	4,6 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	140
Vpe 3 Höhe	75,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	65,24 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- Frei Von Reach-Svhc

- Frei Von Giftigen Schwermetallen

- Quecksilberfrei

- Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

- Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil