


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Geschlitzte Montageplatte, 4 Module, für Wand- oder Standgehäuse

03170

! Eingestellt am: 11.04.2023

! Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606486788882

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Beschreibung Der Montageplatte	Flachschlitz
Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)	4 Module in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 4 Module in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 4 Module in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Zusatzmerkmale

Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Breite	600 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,72 kg
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse 4 12,5 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse 4 12,5 mm 850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse 4 12,5 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,1 cm
Vpe 1 Breite	19,5 cm
Vpe 1 Länge	46,8 cm
Vpe 1 Gewicht	720,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Höhe	20,0 cm
Vpe 2 Breite	40,0 cm
Vpe 2 Länge	60,0 cm
Vpe 2 Gewicht	7,98 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	120
Vpe 3 Höhe	105,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	95,76 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil