

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen, schwarz

173092

EAN Code: 4011281769001

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- Oder Komponententyp	Erweiterungsanschluss
Steckerform	Gerade
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Farbton	Schwarz
Farbcode	RAL 9005

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Gummi

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,400 cm
Vpe 1 Breite	5,600 cm
Vpe 1 Länge	14,000 cm
Vpe 1 Gewicht	148,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	9,900 cm
Vpe 2 Breite	19,000 cm
Vpe 2 Länge	27,200 cm
Vpe 2 Gewicht	1,544 kg
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	40

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 3 Höhe	20,900 cm
Vpe 3 Breite	30,100 cm
Vpe 3 Länge	41,200 cm
Vpe 3 Gewicht	6,614 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich