


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Rolladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig

318501

EAN Code: 4011281579303

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Einsatz

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig
Steuerungstyp	Schlüssel
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 mA
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,600 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm
Vpe 1 Länge	7,700 cm
Vpe 1 Gewicht	98,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	19,700 cm
Vpe 2 Breite	30,900 cm
Vpe 2 Länge	40,700 cm
Vpe 2 Gewicht	5,226 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich