

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



1-M-Rahmen, 3f. m.
Beschriftungsträger, waagerechte
Montage, polarweiß glänzend

387319

EAN Code: 4042811093228

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Baureihe	Merten System M
Ästhetischer Name	1-M
Produkt- Oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Produktname	System M
Zusätzliche Informationen	Mit Beschriftungsträger

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Reihen	3fach
Farbe	Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Polykarbonat
Montagemodus	Horizontal
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,700 cm
Vpe 1 Breite	10,300 cm
Vpe 1 Länge	22,700 cm
Vpe 1 Gewicht	44,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	2
Vpe 2 Höhe	3,400 cm
Vpe 2 Breite	9,200 cm
Vpe 2 Länge	23,600 cm
Vpe 2 Gewicht	116,000 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	64
Vpe 3 Höhe	20,800 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 3 Breite	31,400 cm
Vpe 3 Länge	41,400 cm
Vpe 3 Gewicht	4,104 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope