

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universal-Schalter m Schriftf. beleuchtet 10A AquaTop Steckklem licht/basaltgrau

441639

EAN Code: 4013984108521

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität Des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt- Oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Grau (RAL 7035)
Lichtquelle	Glimmlampe
Delieferte Ausrüstung	50 x 8 mm label holder
Menge Pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Schalterfunktion	2-Wege
Anzahl Der Wippen	1
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Befestigung	Durch Schrauben
Höhe	81 mm
Breite	65 mm
Projektierungstiefe	53 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,0 cm
Vpe 1 Breite	8,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 1 Länge	6,5 cm
Vpe 1 Gewicht	126,7 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	6,4 cm
Vpe 2 Breite	18,3 cm
Vpe 2 Länge	34 cm
Vpe 2 Gewicht	1,267 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich