



DUCTUS CO2&HUM TRANS
CONT.

5152320000

- Eingestellt am: 31.12.2023
- Der Service wird eingestellt am: 30.06.2024

Demnächst nicht mehr
lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	SCD
Produkt- Oder Komponententyp	Sensor
Sensor-Modell	CDXTHTH
Messwerttyp	Carbon dioxide (CO2) Luftfeuchtigkeit Temperatur
Geräteanwendung	Duct
Position	Plant room
Sensortyp	NDIR (non-dispersive infrared) carbon dioxide (CO2) 10 kOhm type 3 thermistor Temperatur
Co2-Messgenauigkeit	+/- 1.5 % of measurement range +/- 2 % of measured value
Co2-Messbereich	0...2000 ppm
Wiederholbarkeit Der Co2-Messung	+/- 20 ppm +/- 1 % of measured value
Farbe	Cloud white
Tiefe	61 mm
Höhe	78 mm
Durchmesser Der Sonde	25,4 mm
Probe Length	198 mm
Breite	170 mm
Awg-Messgerät	AWG 24 - AWG 14
Genauigkeit Der Feuchtigkeitsmessung	+/- 2 %
Messbereich Der Luftfeuchtigkeit	0...100 % RH, non-condensing
Humidity Measurement Resolution	0.1 % RH
Montagehalterung	Duct
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	10...35 °C
Analoger Ausgangstyp	4 - 20 mA 0...5 V DC 0 - 10 V DC
Ausgangstyp	Analogausgänge Resistive output

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CE UL
[Ta] Antwortzeit	Less than 60 s for 90 % step change
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC 20...30 V DC
Genauigkeit Der Temperaturmessung	+/- 0,3 °C
Messung Der Temperatur	0...50 °C
Baureihe	SCD Series
Zielregion	Europa Asien-Pazifik

Zusatzmerkmale

Material	ABS thermoplastic: Gehäuse
----------	----------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	13,3 cm
Vpe 1 Breite	18,7 cm
Vpe 1 Länge	28,6 cm
Vpe 1 Gewicht	562,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.