

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



ARGUS 220 Basic, polarweiß

565219

EAN Code: 4011281890880

Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- Oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	Glühlampe: 2000 W, AC Halogenlampe: 1200 W, AC Leuchtstoffröhre: 1200 VA, AC Kapazitiv: : 10 A, 35 µF, AC
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Ausgangsstrom	16 A
Schutzart	Unterkriechschutz
Art Der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Displaytyp	LED
Zeitverzögerung	1 s - 8 min
Einstellung Der Lichtstärke	3...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...220 °
Erfassungsbereich	Vorne: 12 m Seitlich: 12 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Oberfläche Decke
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (Ip)	IP55
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...25 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10,200 cm
Vpe 1 Breite	14,600 cm
Vpe 1 Länge	18,400 cm
Vpe 1 Gewicht	382,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	30,800 cm
Vpe 2 Breite	34,000 cm
Vpe 2 Länge	40,600 cm
Vpe 2 Gewicht	5,030 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	288
Vpe 3 Höhe	114,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	144,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.