

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Zentral Ein-/Ausschalten iATLC, 24-240V AC

A9C15404

EAN Code: 3606480374883

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Kurzbezeichnung Des Geräts	iATLc
Produkt- Oder Komponententyp	Centralized control auxiliary
Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz Impuls

Zusatzmerkmale

[Ui] Nennisolationsspannung	440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Fernsteuerbetätigungsart	2 Schaltereingänge
Montagemodus	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	69 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest - mit Kabelende Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Drahtabisolierungslänge	11 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iTL iTL Acti 9 Acti9 iTL iTLi Acti 9 Acti9 iTL iTLs
Produktkompatibilität	ITL (32 A) ITL (16 A)

Montage

Überspannungskategorie	III
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Normen	EN/IEC 60669-2-2

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8 cm
Vpe 1 Breite	2,4 cm
Vpe 1 Länge	9,4 cm
Vpe 1 Gewicht	40 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,5 cm
Vpe 2 Breite	9,5 cm
Vpe 2 Länge	26,5 cm
Vpe 2 Gewicht	534 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	4,76 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich