



Störspannungsbegrenzer iACTp
220-240V AC

A9C15920

EAN Code: 3606480097904

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Overvoltage protection auxiliary (2 circuits)
Kurzbezeichnung Des Geräts	iACTp
Steuerkreisspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Halteleistungsaufnahme In Va	3 VA
Montagemodus	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V
Normen	IEC/EN 61095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 1,5 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel(n) 1,5...2,5 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel(n) 1,5...2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: gelbe Clips
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 Acti9 iCT
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	iACTp

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	40...70 °C
----------------------------------	------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,8 cm
Vpe 1 Breite	6,7 cm
Vpe 1 Länge	8,5 cm
Vpe 1 Gewicht	64 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	7,5 cm
Vpe 2 Breite	9,5 cm
Vpe 2 Länge	23 cm
Vpe 2 Gewicht	770 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	7,417 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
✓	Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen Und Kabeln

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weeee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.