

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Doppel-Leuchtmelder iLL, LED, grün/rot, 110-230V AC

A9E18325

EAN Code: 3606480088377

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti 9 iLL
Produkt- Oder Komponententyp	Modularer Leuchtmelder
Kurzbezeichnung Des Geräts	iLL
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	110 - 230 V AC bei 50/60 Hz 110 - 130 V DC

Zusatzmerkmale

Indicator Light	2 LEDs grün/rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,6 W)
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: ProDis
9-Mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	69,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Zusatzanschlussklemme	Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm ² Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm ² Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm ² Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm ² Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm ²
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	IEC 60947-5-1
Schutzart (Ip)	IP2 IPxx B
Verschmutzungsgrad	2
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,6 cm
Vpe 1 Breite	1,8 cm
Vpe 1 Länge	8,2 cm
Vpe 1 Gewicht	45 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	7,8 cm
Vpe 2 Breite	9,8 cm
Vpe 2 Länge	23,3 cm
Vpe 2 Gewicht	602 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	5,906 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich