



Geräteanschlussdose mit
Dreiteilung UP+AP, weiß



521044

EAN Code: 4011281292752

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- Oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbcode	RAL 1013

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	12 x 2,5 mm²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	167 mm
Breite	90 mm
Tiefe	59 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,9 cm
Vpe 1 Breite	9 cm
Vpe 1 Länge	19,7 cm
Vpe 1 Gewicht	258 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	9,5 cm
Vpe 2 Breite	18,6 cm
Vpe 2 Länge	27 cm
Vpe 2 Gewicht	1,39 kg
Vpe 3 Art	S02
Vpe 3 Menge	20

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 3 Höhe	15 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	5,475 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich