

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser Smart Plug (Zwischenstecker)

CCTFR6501

EAN Code: 3606481451408

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt- Oder Komponententyp	Smart Plug
Kompatibilität Des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name Der Mobilen App	Wiser Home
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Ausgangsstandard	Schuko
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Funktion Verfügbar	Funksprechverstärker Mobiles Steckdosenrelais
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Anzahl Der Steckdosen	1
Montageort	Innenraum
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC bei 50 Hz (Toleranz: +/-10 %)
Bemessungsstrom	13 A
[Sn] Nennschaltabstand	0...100 m unter freiem Himmel
Max. Funkleistung	8 dBm (6,3 mW)
Max. Leistungsaufnahme In W	3 kW
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-10...40 °C
Verschmutzungsgrad	2
Software-Version	V2.0
Kontrolltyp	E/A-Taster für Relais ein/aus Durch mobile Anwendung Fernsteuerung
Lokale Signalisierung	LED (rot, violett und blau)
Software-Name	Wiser App: Steuerung Wiser App: Maßnahme Wiser App: überwachen
Material	Thermoplastisch
Höhe	79,6 mm
Breite	67,9 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	62,8 mm
Produktzertifizierungen	CE

Montage

Normen	EN 60950-1 EN 62479 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 2.500 m
Schutzart (Ip)	IPx0

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,5 cm
Vpe 1 Breite	8 cm
Vpe 1 Länge	8 cm
Vpe 1 Gewicht	191 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	36
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	7,327 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	288
Vpe 3 Höhe	45 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	57,798 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Nachhaltige Verpackung Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Sustainable Packaging

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Frei Von Reach-Svhc

 Frei Von Giftigen Schwermetallen

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen