

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Thorsman - TEK-U161-3 - Kabelkanalunterteil - 72 mm - weiß - 2,5 m

5532020

EAN Code: 7315885532021

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TEK
Produkt- Oder Komponententyp	Installationsverkabelung
Installationssystem Für Die Verkabelung	Brüstungskanal
Farbton	Weiß (NCS 0401-Y62R)
Menge Pro Satz	10 m
Marktsegment	Kleingewerbe

Zusatzmerkmale

Facheinteilung	1 Kammer
Dimension Des Lichtwellenleiters	161 x 72 mm
Material Der Kabelkanäle	Kunststoff
Größe Der Frontöffnung	80 mm
Befestigung	Durch Konsolen Durch Schrauben
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Seitenprofiltyp	C-Profil
Länge	2500 mm
Höhe	161 mm
Breite	72 mm

Montage

Gütesiegel	CE
Normen	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,400 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	14,500 cm
Vpe 1 Länge	250,000 cm
Vpe 1 Gewicht	4,200 kg
Vpe 2 Art	PAL
Vpe 2 Menge	60
Vpe 2 Höhe	65,000 cm
Vpe 2 Breite	120,000 cm
Vpe 2 Länge	260,000 cm
Vpe 2 Gewicht	378,540 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich