

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontabdeckung 80 mm L=2500 mm PVC ähnlich RAL 9016
VPE=20m TYP:FCA-F80 PVC 9016

5580060

EAN Code: 7315885580060

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman FCA
Produkt- Oder Komponententyp	Vordere Abdeckung
Material Der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Menge Pro Satz	Satz à 8
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-40...60 °C

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (RAL 9016)
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PVC (Polyvinylchlorid)

Montage

Länge	2500 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,300 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	250,000 cm
Vpe 1 Gewicht	650,000 g
Vpe 2 Art	PAL
Vpe 2 Menge	480
Vpe 2 Höhe	48,000 cm
Vpe 2 Breite	120,000 cm
Vpe 2 Länge	260,000 cm
Vpe 2 Gewicht	396,370 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich