

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universal-Schalter beleuchtet 10A AquaTop Steckklemme licht/ basaltgrau

ELG441619

EAN Code: 4013984194128

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität Des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt- Oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Grau (RAL 7035)
Lichtquelle	Glimmlampe
Menge Pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Schalterfunktion	2-Wege
Anzahl Der Wippen	1
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Anzeige
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Befestigung	Durch Schrauben
Höhe	81 mm
Breite	65 mm
Projektionstiefe	53 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,4 cm
Vpe 1 Breite	8,0 cm
Vpe 1 Länge	6,5 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Gewicht	129,7 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	6,4 cm
Vpe 2 Breite	18,3 cm
Vpe 2 Länge	34 cm
Vpe 2 Gewicht	1,297 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich