

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schukosteckdose CYB-PS 37grad Slave 2fach 16A/250V anreih Master/Slave weiß 9016

5940010

EAN Code: 7315885940017

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Anschlusset
Gelieferte Ausrüstung	wall support
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Endstück
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl Steckdosen	2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position Der Erdungslasche	37° Erdungskabelschuh
Geräteanschluss	In Master- oder Slave-Steckdose stecken
Anschlüsse - Klemmen	Flache Anschlussflächen für gecripmt Kabelschuhe
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	94 mm
Höhe	84 mm
Breite	39 mm

Montage

Normen	IEC 60884-1
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,100 cm
Vpe 1 Breite	20,300 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Länge	12,800 cm
Vpe 1 Gewicht	98,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	14,800 cm
Vpe 2 Breite	40,200 cm
Vpe 2 Länge	30,400 cm
Vpe 2 Gewicht	1,378 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	480
Vpe 3 Höhe	112,200 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	131,440 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich