

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Doppelsteckdose Slave mit Schriftfeld f Kanaleinbau weiß RAL9016 Typ:CYB-PS 9016

5940044

EAN Code: 7332418019897

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung	einschieben Adapter
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Beschriftung Schutzabdeckung Endstück Zugentlastung
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl Steckdosen	2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position Der Erdungslasche	37° Erdungskabelschuh
Geräteanschluss	In Slave-Steckdose stecken
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	160 mm
Höhe	84 mm
Breite	39 mm

Montage

Normen	IEC 60884-1
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,400 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	14,000 cm
Vpe 1 Länge	14,800 cm
Vpe 1 Gewicht	142,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich