


Produktdatenblatt

Spezifikationen



TE-Steckdosen-Baugruppe 1-Ph IEC - Smart Wallbox

EVP1BSSE

EAN Code: 3606480939907

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Steckdosen-Typ	TE
Beschreibung Der Pole	1P + N
[Uh,Nom] Nennhilfsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Max. Versorgungsstrom	10 A
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Produktzertifizierungen	CE
Höhe	150 mm
Breite	150 mm
Tiefe	150 mm
Produktgewicht	0,25 kg

Montage

Schutzart (Ip)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15 cm
Vpe 1 Breite	15 cm
Vpe 1 Länge	40 cm
Vpe 1 Gewicht	301 g

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie

18 Monate

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	