

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USV-Kommunikationskabel für Smart Signalling

940-0024

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Kabellänge 2,00 m

Anzahl Der Kabel 1

Produktkompatibilität Unterbrechungsfreie stromversorgungen (ups)

Abmessungen

Farbe Schwarz

Produktgewicht 0,46 kg

Montageort Vorne

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Kabelende 2 SUB-D 9 Stecker Intelligente Signalübertragung

Kabelende 1 SUB-D 9 Buchse Intelligente Signalübertragung

Ausgang

Anzahl Der Anschlüsse 1

Umgebung

Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung 0...95 %

Aufbewahrungshöhe 0,00...15240,00 m

Umgebungstemperatur Bei Betrieb 0...45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0...95 %

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Umgebungstemperatur Bei Lagerung -15...45 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 22,9 cm

Vpe 1 Breite 5,1 cm

Vpe 1 Länge 10,2 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 1 Gewicht

0,46 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.