

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Fehlermeldeschalter iSD - FI/LS iC60, 1 Wechsler, 230VAC / 250VDC, 6A

A9A19802

EAN Code: 3606481158055

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung Des Geräts	iSD
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	6 A bei 24 V, DC 2 A bei 60 V, DC 1,5 A bei 110 V, DC 1 A bei 250 V, DC 6 A bei 24-230 V, AC 50 Hz 3 A bei 415 V, AC 50 Hz
9-Mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	71 mm
Produktgewicht	35 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,25...4 mm² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,25...2,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	6 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	0,6 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Höhe	2,000 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	9,800 cm
Vpe 1 Gewicht	51,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	72
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	4,454 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen