

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Umschaltbarer Hilfs-/ Fehlermeldesch. iOF/SD24 für FI/ LS iC60, 1 W, 24VDC

A9A19804

EAN Code: 3606481158079

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	iOF+SD 24
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	2...100 mA bei 24 V, DC
9-Mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	71 mm
Produktgewicht	30 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemme Ti241 Kabel(n) 0,5...1,5 mm² - fest Federzugklemme Ti241 Kabel(n) 0,5...1,5 mm² - flexibel
Drahtabsolierungslänge	10 mm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,000 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	9,800 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Gewicht	47,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	72
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	4,259 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen