

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drucktaster iPB, 1 Schließer + 1 Öffner, Taste grau

A9E18033

EAN Code: 3606480088254

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPB
Produkt- Oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung Des Geräts	iPB
Normen	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 S + 1 Ö
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	20 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Betätigungsart	1 Drucktaste grau
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: Clario Oben: Libro Oben: ProDis
9-Mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71,5 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,5 cm
Vpe 1 Breite	2 cm
Vpe 1 Länge	8 cm
Vpe 1 Gewicht	44 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8 cm
Vpe 2 Breite	10 cm
Vpe 2 Länge	23 cm
Vpe 2 Gewicht	587 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	5,776 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich