

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Phasenschiene Steg, ablängbar, 2P, 12 TE, 100A



A9XPH212

EAN Code: 3606480485022

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Der Leitungen	1L + N
Länge In 18-Mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Wege	6-polig N + 1 L
Polkonfiguration Für 1-Weg	1 x 1P + N 1 x 2P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand Zwischen Den Polen	36 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-Mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
--------	------------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (Ip)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10,000 cm
Vpe 1 Breite	3,000 cm
Vpe 1 Länge	21,400 cm
Vpe 1 Gewicht	79,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	6,200 cm
Vpe 2 Breite	8,800 cm
Vpe 2 Länge	24,800 cm
Vpe 2 Gewicht	460,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	80
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	7,821 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich