

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Phasenschiene für FI/LS, ablängbar, 3P+N, 24 Module für 12 FI/LS, 80A



A9XPH724

EAN Code: 3606480794162

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Der Leitungen	3L + N
Länge In 18-Mm-Modulen	24

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Wege	24-polig N + L
Polkonfiguration Für 1-Weg	1 x 3P + N 3 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand Zwischen Den Polen	54 mm
Beschriftung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Uij] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Montageort	Unten auf Tunnelklemmen
9-Mm-Raster	48
Breite	430 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vigi

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (Ip)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,000 cm
Vpe 1 Breite	3,000 cm
Vpe 1 Länge	43,800 cm
Vpe 1 Gewicht	331,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	6,200 cm
Vpe 2 Breite	9,000 cm
Vpe 2 Länge	46,700 cm
Vpe 2 Gewicht	1,765 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich