

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Multi 9 OEM Hilfsschalter OF 1 Wechsler 240-415V AC 24-130V DC

M9A26924

Der Verkauf wird eingestellt am: 01.06.2024

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

EAN Code: 3606480639043

Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- Oder Komponententyp	Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung Des Geräts	OF
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz 6 A bei <= 240 V, AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	240 - 415 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
9-Mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	0,03 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² (AWG 16) - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktzertifizierungen	CSA UR UL CCC PCT

Umgebungstemperatur Bei Betrieb -25...50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,100 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	9,500 cm
Vpe 1 Gewicht	37,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,500 cm
Vpe 2 Breite	10,000 cm
Vpe 2 Länge	26,500 cm
Vpe 2 Gewicht	512,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	5,009 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen