

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MN 24V AC/DC

M9A27108

EAN Code: 3606480639173

Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- Oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung Des Geräts	MN
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Steuerungstyp	Standard
9-Mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 Multi9 C60 C60BP Multi 9 Multi9 C60 C60BPR Multi 9 Multi9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,066 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² (AWG 16) - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1 EN 60947-2 UL 489 UL 1077 C22.2 No. 5 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	PCT UR UL
Verschmutzungsgrad	3

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,900 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	9,400 cm
Vpe 1 Gewicht	73,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	8,700 cm
Vpe 2 Breite	10,000 cm
Vpe 2 Länge	26,500 cm
Vpe 2 Gewicht	652,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	32
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	3,088 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen