

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Back-UPS Connect 12V DC 36W, Lithium-Ionen, Mini-Netzwerk-USV zum Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr

CP12036LI

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	12 V DC
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Main Output Voltage	12 V DC
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Tara-Leistungen	2 W
----------------------------	-----

Batterien und Überbrückungszeit

Aufladezeit Der Batterie	9 h
--------------------------	-----

Abmessungen

Farbe	Weiß
Breite	99 mm
Tiefe	109 mm
Produktgewicht	300 g
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Höhe	25 mm

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In W	36 W
Ausgangsspannung	12 V

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Normen	CE EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 EN/IEC 62368-1

Umgebung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-10...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0...5000 m
Schutzart (Ip)	< IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,5 cm
Vpe 1 Breite	11,6 cm
Vpe 1 Länge	16,2 cm
Vpe 1 Gewicht	360 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	20
Vpe 2 Höhe	20 cm
Vpe 2 Breite	39,5 cm
Vpe 2 Länge	24,8 cm
Vpe 2 Gewicht	8 kg
Vpe 3 Art	PAM
Vpe 3 Menge	960
Vpe 3 Höhe	92 cm
Vpe 3 Breite	100 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	411 kg
Scc14	10731304632396

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	24 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	