

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose für
Sonderstromkreise mit Schriftfeld,
Berührungsschutz, Steckklemmen,
rubinrot, System Design

MEG2302-6006

EAN Code: 4042811198367

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	System Design
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Produktname	System D Inserts

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante	Einbau
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung Der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Anzahl Der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl Der Reihen	1fach
Farbton	Rubinrot
Zusätzliche Informationen Zur Steckdose	Verriegelt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Funktion Verfügbar	Beschriftungsfeld
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Material	PC (Polykarbonat)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Länge	71 mm
Höhe	40 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	DIN 49440
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,700 cm
Vpe 1 Breite	7,500 cm
Vpe 1 Länge	7,600 cm
Vpe 1 Gewicht	94,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	19,700 cm
Vpe 2 Breite	30,600 cm
Vpe 2 Länge	40,800 cm
Vpe 2 Gewicht	5,102 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich