

Produktdatenblatt

Spezifikationen



EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 10m

EVP1CNX32122

EAN Code: 3606481290625

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- Oder Komponententyp	Ladekabel
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Anzahl Der Netzphasen	Einzelphase
Beschreibung Der Pole	1P + N
[In] Bemessungsstrom	32 A
[Uh,Nom] Nennhilfsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Anzahl Der Steckdosen	2

Zusatzmerkmale

Steckertyp	T2 / versilberte Kontakte Ladestationsseite
Steckertyp	T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte T2 Ladestationsseite versilberte Kontakte
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Parkplatz EVF1 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVW1 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Ladestation
Normen	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Produktzertifizierungen	CE
Länge	10 m
Produktgewicht	4,5 kg
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (Ip)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,000 cm
Vpe 1 Breite	35,000 cm
Vpe 1 Länge	50,000 cm
Vpe 1 Gewicht	3,662 kg
Vpe 2 Art	S06
Vpe 2 Menge	25
Vpe 2 Höhe	75,000 cm
Vpe 2 Breite	60,000 cm
Vpe 2 Länge	80,000 cm
Vpe 2 Gewicht	100,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen