

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit
Schriftfeld, Berührungsschutz,
Steckklemmen, Lotosweiß,
System Design

MEG2302-6035

EAN Code: 4042811196462

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	System Design
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Produktname	System D Inserts

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Gehäusevariante	Einbau
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung Der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Anzahl Der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl Der Reihen	1fach
Farbton	Lotosweiß
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Funktion Verfügbar	Beschriftungsfeld
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Material	PC + ASA glänzend
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Länge	71 mm
Höhe	40 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	DIN 49440
--------	-----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Höhe	4,900 cm
Vpe 1 Breite	8,100 cm
Vpe 1 Länge	8,600 cm
Vpe 1 Gewicht	80,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	9,600 cm
Vpe 2 Breite	18,200 cm
Vpe 2 Länge	27,200 cm
Vpe 2 Gewicht	940,000 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	40
Vpe 3 Höhe	20,000 cm
Vpe 3 Breite	30,400 cm
Vpe 3 Länge	40,200 cm
Vpe 3 Gewicht	4,132 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich