

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC

GVMKHS32KIT

Übersicht

Ausführung	Das Kit kann mit der USV installiert werden, um die Schutzklasse IP 32 zu erzielen
Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	20,5 cm
Breite	106,5 cm
Tiefe	94,2 cm
Produktgewicht	25,4 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Konformität

Produktzertifizierungen	C-Tick CE RCM
Normen	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 UL 1778 VFI-SS-111

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 3.333 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...14999,82 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	22,5 cm
Vpe 1 Breite	101,6 cm
Vpe 1 Länge	108 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Gewicht	30 kg
---------------	-------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient Take-back Transparenz

Ressourcenleistung

- ✓ Energieeffizientes Produkt
- ✓ Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen