

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Multi 9 OEM Arbeitsstromauslöser MX 12-24V AC/DC

M9A26478

EAN Code: 3606480639036

Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- Oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung Des Geräts	MX
[Uc] Steuerkreisspannung	12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC
9-Mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 Multi9 C60 C60BP Multi 9 Multi9 C60 C60BPR Multi 9 Multi9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,06 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1 UL 489 UL 1077 C22.2 No. 5 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UR PCT UL
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,000 cm
Vpe 1 Breite	7,800 cm
Vpe 1 Länge	9,400 cm
Vpe 1 Gewicht	70,900 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	9,000 cm
Vpe 2 Breite	10,000 cm
Vpe 2 Länge	26,500 cm
Vpe 2 Gewicht	634,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	72
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	6,218 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich