

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, anthrazit, System M

MEG2401-0414

EAN Code: 4042811140670

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl Der Steckdosen	1
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Schutzart (Ip)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,600 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Länge	9,300 cm
Vpe 1 Gewicht	82,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	9,400 cm
Vpe 2 Breite	18,300 cm
Vpe 2 Länge	27,200 cm
Vpe 2 Gewicht	928,000 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	60
Vpe 3 Höhe	30,400 cm
Vpe 3 Breite	34,400 cm
Vpe 3 Länge	40,600 cm
Vpe 3 Gewicht	6,004 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich