

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, System M

MEG2305-0414

EAN Code: 4042811139056

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl Der Steckdosen	1
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Etikettenhalter Mit Verschluss
Lokale Signalisierung	LED Alarm
Signalisierungsfunktion	Überspannung
Signalfarbe	Grün
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Überspannungsschutz
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (Ip)	IP20
Breite	71 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	71 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,3 cm
Vpe 1 Breite	7,6 cm
Vpe 1 Länge	7,6 cm
Vpe 1 Gewicht	100,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	5,41 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.