

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR

MEG3156-8029

EAN Code: 4042811179564

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- Oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Geliefertes Zubehör	Eitkettenplatte
Farbton	Hellgrau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Steuerungstyp	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
[In] Bemessungsstrom	10 A
Beschriftung	Lichtsymbol
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 S
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Thermoplastisch

Montage

Schutzart (Ip)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,900 cm
Vpe 1 Breite	7,300 cm
Vpe 1 Länge	8,300 cm
Vpe 1 Gewicht	116,000 g
Vpe 2 Art	BB1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	6,900 cm
Vpe 2 Breite	17,900 cm
Vpe 2 Länge	37,800 cm
Vpe 2 Gewicht	1,238 kg
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	40
Vpe 3 Höhe	20,100 cm
Vpe 3 Breite	30,400 cm
Vpe 3 Länge	40,200 cm
Vpe 3 Gewicht	5,332 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich