

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, aluminium, AQUADESIGN

MEG2312-7260

EAN Code: 4042811139636

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Wasserzeichen
Ästhetischer Name	Wasserzeichen
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung Des Ausgangs	Deutsch
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Zusätzliche Informationen Zur Steckdose	Mit Etikettenoberfläche Mit Klappdeckel Verriegelt

Zusatzmerkmale

Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Farbton	Aluminium
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Versorgungsfrequenz	50 Hz
Anzahl Der Steckdosen	1

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,600 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm
Vpe 1 Länge	7,700 cm
Vpe 1 Gewicht	108,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	19,800 cm
Vpe 2 Breite	30,400 cm
Vpe 2 Länge	40,700 cm
Vpe 2 Gewicht	5,952 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich