

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, schwarz matt, System M

MEG3350-0403

EAN Code: 4042811232078

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- Oder Komponententyp	Wippe
Sichtblendenbezeichnung	M-Pure M-Pure Decor M-Smart M-Plan M-Elegance
Farbton	Schwarz (RAL 9005)

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Wippen	1
Produktbestimmung	Für Schalter
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Mit Sichtfenster für die Beleuchtung Mit Öffnung für Linse/Symbol
Befestigungsmodus	Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Thermoplastisch
Höhe	55,5 mm
Breite	55,5 mm
Tiefe	25 mm
Schutzart (Ik)	IK03
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,500 cm
Vpe 1 Breite	5,600 cm
Vpe 1 Länge	5,700 cm
Vpe 1 Gewicht	18,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Höhe	6,100 cm
Vpe 2 Breite	7,200 cm
Vpe 2 Länge	9,700 cm
Vpe 2 Gewicht	106,000 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	225
Vpe 3 Höhe	20,100 cm
Vpe 3 Breite	30,800 cm
Vpe 3 Länge	40,600 cm
Vpe 3 Gewicht	5,248 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

44

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich