

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, polarweiß glänzend, M-SMART

MEG2414-0319

EAN Code: 4042811141035

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl Der Steckdosen	1
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Mit Verschluss Klappdeckel
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Beschriftung	IP44
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Schutzart (Ip)	IP44
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,700 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm
Vpe 1 Länge	7,700 cm
Vpe 1 Gewicht	104,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	20,400 cm
Vpe 2 Breite	30,900 cm
Vpe 2 Länge	40,400 cm
Vpe 2 Gewicht	5,570 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Frei Von Reach-Svhc	
 Frei Von Giftigen Schwermetallen	
 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.